


Thru-beam sensor (sender)

OGS-OOKG/US100



Produktegenskaber

Lys-type	rødt lys
Kapsling	gevindtype

Applikation

Funktions princip	Thru-beam sensor
-------------------	------------------

Elektriske Data

Driftspænding [V]	10...36 DC
Strømforbrug [mA]	15
Kapslingsklasse	II
Polaritetsbeskyttelse	ja
Lys-type	rødt lys
Bølgelængde [nm]	624

Registreringsområde

Sender / modtager	sender
Rækkevidde [m]	< 20
Justerbar rækkevidde	nej
Max. Lysplet diameter [mm]	800
Lysspot dimensioner refererer til	ved max rækkevidde

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-25...60
Kapslingsklasse	IP 67

Godkendelser / Tests

EMC	EN 60947-5-2
MTTF [År]	755

Mekaniske data

Vægt [g]	49,1
Kapsling	gevindtype
Dimensioner [mm]	M18 x 1 / L = 60
Gevind betegnelse	M18 x 1



Thru-beam sensor (sender)

OGS-00KG/US100


Materiale	Kapsling: rustfri stål (1.4404 / 316L)	
Optikmateriale	PMMA	
Display / Betjeningsenhed		
Display	Drift	1 x LED, grøn
Tilbehør		
Leverings omfang	låsemøtrikker: 2	
Bemærkning		
Bemærkning	driftsspænding "supply class 2" iht. cULus	
Emballage-enheder	1 stk.	

Elektrisk tilslutning

Stik: 1 x M12; kodning: A



Tilslutning





Thru-beam sensor (sender)

OGS-00KG/US100

diagrammer og grafer

driftsreserve kurve

