



Aftaster for spejl

OGR-HBOA/90-250V

Artiklen er udgået - arkiv informationer

Alternative artikler: OG0043

Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!

No scale drawing available

Produktegenskaber

Lys-type	Infrarødt lys
Kapsling	gevindtype

Applikation

Funktions princip	Aftaster for spejl
-------------------	--------------------

Elektriske Data

Frekvens AC	[Hz]	47...63
Driftspænding	[V]	90...250 AC/DC
Kapslingsklasse		II
Lys-type		Infrarødt lys
Bølgelængde	[nm]	880

Udgange

Udgangsfunktion		Aktiv ved lys (light-on)
Max. spændingfald på koblingsudgange DC	[V]	9,5
Max. spændingfald på koblingsudgange AC	[V]	9,5
Minimum belastningsstrøm	[mA]	10
Max. lækagestrøm	[mA]	5
Permanent strømbelastning på koblingsudgange AC	[mA]	200; (250 (...50 °C))
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC	[mA]	50
Kort-tid strømbeastning på switchudgange	[mA]	900; (10 ms / 0,5 Hz)



Aftaster for spejl

OGR-HBOA/90-250V

Switchfrekvens AC	[Hz]	25
Switchfrekvens DC	[Hz]	70
Kortslutningsbeskyttelse		nej
Overbelastningssikret		nej

Registreringsområde

Rækkevidde	[m]	< 3; (Prisme reflektor Ø 80 E20005)
------------	-----	-------------------------------------

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...80
Kapslingsklasse		IP 67

Godkendelser / Tests

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Klasse B

Mekaniske data

Kapsling		gevindtype
Dimensioner	[mm]	M18 x 1
Gevind betegnelse		M18 x 1
Materiale		Messing forniklet
Optikmateriale		glas

Display / Betjeningsenhed

Display	udgangs status	1 x LED, gul
---------	----------------	--------------

Tilbehør

Leverings omfang		låsemøtrikker: 2
------------------	--	------------------


Bemærkning

Emballage-enheder		1 stk.
-------------------	--	--------

Elektrisk tilslutning

Kabel: 2 m, PVC; 2 x 0,5 mm²

Tilslutning



Ledningsfarver :
 BN = brun
 BU = blå