


Diffus sensor

OGT-DNKG/US



- 1 Potentiometer
modtager i øvre optik
transmitter i nedre optik



Produktegenskaber

Lys-type	rødt lys
Kapsling	gevindtype

Applikation

Funktions princip	Diffus sensor
-------------------	---------------

Elektriske Data

Driftspænding [V]	10...30 DC
Strømforbrug [mA]	20
Kapslingsklasse	III
Polaritetsbeskyttelse	ja
Lys-type	rødt lys

Udgange

Elektrisk design	NPN
Udgangsfunktion	Aktiv ved mørke (dark-on)
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V]	2,5
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA]	200
Switchfrekvens DC [Hz]	1000
Kortslutningsbeskyttelse	ja
Overbelastningssikret	ja

Registreringsområde

Tasteafstand [mm]	10...400; (hvidt papir 200 x 200 mm 90 % refleksion)
Indstillingsområde [mm]	70...400
Justerbar rækkevidde	ja
Max. Lysplet diameter [mm]	25
Lysspot dimensioner refererer til	ved max tasteafstand



Diffus sensor

OGT-DNKG/US

Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...60
Kapslingsklasse		IP 65; (i forbindelse med det tilhørende stik)
Godkendelser / Tests		
EMC	EN 60947-5-2	
MTTF	[År]	894
Mekaniske data		
Vægt	[g]	14,6
Kapsling		gevindtype
Dimensioner	[mm]	M18 x 1 / L = 44
Gevind betegnelse		M18 x 1
Materiale		Kapsling: ABS
Optikmateriale		PMMA
Display / Betjeningsenhed		
Display	udgangs status	1 x LED, gul
Betjeningselementer		Potentiometer
Tilbehør		
Leverings omfang		låsemøtrikker: 2
Bemærkning		
Emballage-enheder		1 stk.
Elektrisk tilslutning		

Stik: 1 x M12; kodning: A



Tilslutning

