


Fiberoptisk forstærker

OGF-HBOA/90-250V

Artiklen er udgået - arkiv informationer



Produkttegenskaber

Lys-type	Infrarødt lys
Kapsling	gevindtype

Elektriske Data

Frekvens AC	[Hz]	47...63
Driftspænding	[V]	90...250 AC/DC
Kapslingsklasse		II
Lys-type		Infrarødt lys
Bølgelængde	[nm]	880

Udgange

Udgangsfunktion		Aktiv ved lys (light-on)
Max. spændingfald på koblingsudgange DC	[V]	9,5
Max. spændingfald på koblingsudgange AC	[V]	9,5
Minimum belastningsstrøm	[mA]	10
Max. lækagestrøm	[mA]	5
Permanent strømbelastning på koblingsudgange AC	[mA]	200; (250 (...50 °C))
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC	[mA]	50
Kort-tid strømbelastning på switchudgange	[mA]	900; (10 ms / 0,5 Hz)
Switchfrekvens AC	[Hz]	25
Switchfrekvens DC	[Hz]	70
Kortslutningsbeskyttelse		nej
Overbelastningssikret		nej

Registreringsområde

Rækkevidde	[m]	0...0,08; (Thru-beam sensor)
Tastefstand	[mm]	0...15; (Diffus sensor)

Omgivende forhold


Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...80
Kapslingsklasse		IP 65



Fiberoptisk forstærker

OGF-HBOA/90-250V

Godkendelser / Tests		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Klasse B
Mekaniske data		
Kapsling	gevindtype	
Dimensioner [mm]	M18 x 1 / L = 88	
Gevind betegnelse	M18 x 1	
Materiale	Messing forniklet	
Display / Betjeningsenhed		
Display	udgangs status	1 x LED, gul
Tilbehør		
Leverings omfang	låsemøtrikker: 2	
	Låsemøtrik	
Bemærkning		
Bemærkning	Aktiv ved lys (light-on) modsvarer NC udgangsfunktion for envejs-fiberoptik	
	modsvarer NO udgangsfunktion for tovejs-fiberoptik	
Emballage-enheder	1 stk.	
Elektrisk tilslutning		
Kabel: 2 m, PVC; 2 x 0,5 mm²		
Tilslutning		



BN = Ledningsfarver :
 brun
 BU = blå