


Farvesensor

ODC-MNKG/US-100

Artiklen er udgået - arkiv informationer

Alternative artikler: O5C500

Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!



- 1 Objektiv
- 2 Wahlschalter Farbtoleranz
- 3 Programmwahlschalter
- 4 Teach-Taste

Produktegenskaber

Lys-type	rødt lys; grønt lys; Blåt lys
Kapsling	rektangulær

Applikation

Applikation	farve genkendelse; reflektor drift; direkte aftastende drift
-------------	--

Elektriske Data

Driftspænding	[V] 12...30 DC; (Max. rest rippel: 5 Vss)
---------------	---



Farvesensor

ODC-MNKG/US-100

Strømforbrug	[mA]	80
Kapslingsklasse		II
Lys-type		rødt lys; grønt lys; Blåt lys
Typisk levetid	[h]	100000
Referencetemperatur som den angivne levetid henfører til	[°C]	25
Udgange		
Elektrisk design		NPN
Max. spændingfald på koblingsudgange DC	[V]	2
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC	[mA]	100
Switchfrekvens DC	[Hz]	1000
Registreringsområde		
Rækkevidde	[m]	0,1...0,25; (reflektor drift)
Tasteafstand	[mm]	< 12,5; (direkte aftastende drift ± 2)
Max. Lysplet bredde	[mm]	2
Max. Lysplet højde	[mm]	4
Lysspot dimensioner refererer til		Tasteafstand
Reaktionstid		
Reaktionstid	[s]	0,7
Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-10...55
Kapslingsklasse		IP 67
Max. immunitet overfor udefrakommende lys	[klx]	20
Godkendelser / Tests		
EMC	EN 60947-5-2	
Mekaniske data		
Kapsling		rektangulær
Dimensioner	[mm]	53 x 30 x 80
Materiale		zinkstøbegods
Optikmateriale		glas
Display / Betjeningsenhed		
Display	Drift	1 x LED, grøn
	Funktion	1 x LED, gul
Bemærkning		
Emballage-enheder		1 stk.

Farvesensor


ODC-MNKG/US-100

Elektrisk tilslutning

Stik: 1 x M12; kodning: A



Tilslutning



2 aktivering trigger AT
5 Eingang "External Teach"