



Artiklen er udgået - arkiv informationer

No scale drawing available

Produktegenskaber

Lys-type	Infrarødt lys
Kapsling	gevindtype

Applikation

Funktions princip	Aftaster for spejl
-------------------	--------------------

Elektriske Data

Frekvens AC	[Hz]	47...63
Driftspænding	[V]	20...90 AC/DC
Kapslingsklasse		II
Lys-type		Infrarødt lys
Bølgelængde	[nm]	880

Udgange


Udgangsfunktion		Aktiv ved mørke (dark-on)
Max. spændingfald på koblingsudgange DC	[V]	9,5
Max. spændingfald på koblingsudgange AC	[V]	9,5
Minimum belastningsstrøm	[mA]	10
Max. lækagestrøm	[mA]	5
Permanent strømbelastning på koblingsudgange AC	[mA]	250
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC	[mA]	50
Kort-tid strømbeastning på switchudgange	[mA]	900; (10 ms / 0,5 Hz)
Switchfrekvens AC	[Hz]	25
Switchfrekvens DC	[Hz]	70



Aftaster for spejl

OGR-DBOA/S

Kortslutningsbeskyttelse	nej	
Overbelastningssikret	nej	
Registreringsområde		
Rækkevidde	[m]	< 2,5; (Prisme reflektor Ø 80 E20005)
Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...80
Kapslingsklasse	IP 67	
Mekaniske data		
Kapsling	gevindtype	
Dimensioner	[mm]	M18 x 1
Gevind betegnelse	M18 x 1	
Materiale	Messing forniklet	
Optikmateriale	glas	
Display / Betjeningsenhed		
Display	udgangs status	1 x LED, gul
Tilbehør		
Leverings omfang	låsemøtrikker: 2	
Bemærkning		
Emballage-enheder	1 stk.	
Elektrisk tilslutning		
Kabel: 2 m, PVC; 2 x 0,5 mm²		
Tilslutning		



BN = Ledningsfarver :
 BU = brun
 blå