


Thru-beam sensor (sender)

OES-VI10M

Artiklen er udgået - arkiv informationer

Alternative artikler: OE0003

Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!



Produkttegenskaber

Lys-type	Infrarødt lys
Kapsling	gevindtype

Applikation

Funktions princip	Thru-beam sensor
-------------------	------------------

Elektriske Data

Tilslutning til skilleforstærker	ja
Koblingsforstærker	Tilslutning til skilleforstærker OV5012, OV0010
Kapslingsklasse	III
Lys-type	Infrarødt lys
Bølgelængde [nm]	950

Udgange

Kortslutningsbeskyttelse	nej
Overbelastningssikret	nej

Registreringsområde

Sender / modtager	sender
Rækkevidde [m]	< 1

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-20...80
Kapslingsklasse	IP 67



Thru-beam sensor (sender)

OES-VI10M

Godkendelser / Tests

EMC	EN 60947-5-2	
MTTF	[År]	49633

Mekaniske data

Vægt	[g]	0,126
Kapsling		gevindtype
Dimensioner	[mm]	M8 x 1
Gevind betegnelse		M8 x 1
Materiale		Messing forniklet

Tilbehør

Leverings omfang		låsemøtrikker: 2
------------------	--	------------------


Bemærkning

Emballage-enheder		1 stk.
-------------------	--	--------

Elektrisk tilslutning

Kabel: 10 m; 1 x 0,14 mm²

Tilslutning



RD = Ledningsfarver :
screen = rød
 Skærm