



Diffus sensor

OGT-HBOA/S/6m

Artiklen er udgået - arkiv informationer

No scale drawing available

Produktegenskaber

Lys-type	Infrarødt lys
Kapsling	gevindtype

Applikation

Funktions princip	Diffus sensor
-------------------	---------------

Elektriske Data

Frekvens AC	[Hz]	47...63
Driftspænding	[V]	20...90 AC/DC
Kapslingsklasse		II
Lys-type		Infrarødt lys
Bølgelængde	[nm]	880

Udgange

Udgangsfunktion		Aktiv ved lys (light-on)
Max. spændingfald på koblingsudgange DC	[V]	9,5
Max. spændingfald på koblingsudgange AC	[V]	9,5
Minimum belastningsstrøm	[mA]	10
Max. lækagestrøm	[mA]	5
Permanent strømbelastning på koblingsudgange AC	[mA]	250
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC	[mA]	50
Kort-tid strømbeastning på switchudgange	[mA]	900; (10 ms / 0,5 Hz)
Switchfrekvens AC	[Hz]	25
Switchfrekvens DC	[Hz]	70

**Diffus sensor**

OGT-HBOA/S/6m

Kortslutningsbeskyttelse	nej
Overbelastningssikret	nej

Registreringsområde

Tasteafstand [mm]	< 100; (hvidt papir 200 x 200 mm 90 % refleksion)
-------------------	---

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-25...80
Kapslingsklasse	IP 67

Mekaniske data

Kapsling	gevindtype
Dimensioner [mm]	M18 x 1
Gevind betegnelse	M18 x 1
Materiale	Messing forniklet
Optikmateriale	glas

Display / Betjeningsenhed


Display	udgangs status	1 x LED, gul
---------	----------------	--------------

Tilbehør

Leverings omfang	låsemøtrikker: 2
------------------	------------------

Bemærkning

Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------

Elektrisk tilslutningKabel: 6 m, PVC; 2 x 0,5 mm²**Tilslutning**

	Ledningsfarver :
BN =	brun
BU =	blå