


Thru-beam sensor (sender)

OGS-000A/LS-100-AK



1 Tast uden funktion



Produktegenskaber

Lys-type	Infrarødt lys
Kapsling	gevindtype

Applikation

Funktions princip	Thru-beam sensor
-------------------	------------------

Elektriske Data

Frekvens AC	[Hz]	47...63
Driftspænding	[V]	20...250 AC/DC
Strømforbrug	[mA]	< 5
Kapslingsklasse		II
Lys-type		Infrarødt lys
Bølgelængde	[nm]	880

Udgange

Kortslutningsbeskyttelse	nej
Overbelastningssikret	nej

Registreringsområde

Sender / modtager	sender
Rækkevidde [m]	< 15
Justerbar rækkevidde	nej
Max. Lysplet diameter [mm]	2000
Lysspot dimensioner refererer til	ved max rækkevidde

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...80
Kapslingsklasse		IP 67

Godkendelser / Tests

EMC	EN 60947-5-2	
MTTF	[År]	1662



Thru-beam sensor (sender)

OGS-000A/LS-100-AK

Mekaniske data

Vægt	[g]	38
Kapsling		gevindtype
Dimensioner	[mm]	M18 x 1 / L = 76
Gevind betegnelse		M18 x 1
Materiale		PBT
Optikmateriale		PMMA

Display / Betjeningsenhed

Display	Drift	1 x LED, grøn
---------	-------	---------------

Tilbehør

Leverings omfang	låsemøtrikker: 2
------------------	------------------

Bemærkning

Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------

Elektrisk tilslutning

Stik: 1 x 1/2"; kodning: C



Tilslutning

