



## Diffus sensor

OGT-HBOA/20-90V

Artiklen er udgået - arkiv informationer

Alternative artikler: OG0035

Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!

# No scale drawing available

## Produktegenskaber

|          |            |
|----------|------------|
| Kapsling | gevindtype |
|----------|------------|

## Applikation

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Funktions princip | Diffus sensor |
|-------------------|---------------|

## Elektriske Data

|                 |      |               |
|-----------------|------|---------------|
| Frekvens AC     | [Hz] | 47...63       |
| Driftspænding   | [V]  | 20...90 AC/DC |
| Kapslingsklasse |      | II            |

## Udgange

|                                                 |      |                          |
|-------------------------------------------------|------|--------------------------|
| Udgangsfunktion                                 |      | Aktiv ved lys (light-on) |
| Max. spændingfald på koblingsudgange DC         | [V]  | 9,5                      |
| Max. spændingfald på koblingsudgange AC         | [V]  | 9,5                      |
| Minimum belastningsstrøm                        | [mA] | 10                       |
| Max. lækagestrøm                                | [mA] | 5                        |
| Permanent strømbelastning på koblingsudgange AC | [mA] | 200; (250 (...50 °C))    |
| Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC | [mA] | 50                       |
| Kort-tid strømbeastning på switchudgange        | [mA] | 900; (10 ms / 0,5 Hz)    |
| Switchfrekvens AC                               | [Hz] | 25                       |
| Switchfrekvens DC                               | [Hz] | 70                       |
| Kortslutningsbeskyttelse                        |      | nej                      |

**Diffus sensor**

OGT-HBOA/20-90V

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Overbelastningssikret | nej |
|-----------------------|-----|

**Registreringsområde**

|                   |                                                   |
|-------------------|---------------------------------------------------|
| Tasteafstand [mm] | < 100; (hvidt papir 200 x 200 mm 90 % refleksion) |
|-------------------|---------------------------------------------------|

**Omgivende forhold**

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Omgivelsestemperatur [°C] | -25...80 |
| Kapslingsklasse           | IP 67    |

**Godkendelser / Tests**

|     |           |          |
|-----|-----------|----------|
| EMC | IEC 801-2 | niveau 4 |
|     | IEC 801-3 | niveau 2 |
|     | IEC 801-4 | niveau 3 |

**Mekaniske data**

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| Kapsling          | gevindtype        |
| Dimensioner [mm]  | M18 x 1           |
| Gevind betegnelse | M18 x 1           |
| Materiale         | Messing forniklet |
| Optikmateriale    | glas              |

**Display / Betjeningsenhed**


|         |                |              |
|---------|----------------|--------------|
| Display | udgangs status | 1 x LED, gul |
|---------|----------------|--------------|

**Tilbehør**

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Leverings omfang | låsemøtrikker: 2 |
|------------------|------------------|

**Bemærkning**

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Emballage-enheder | 1 stk. |
|-------------------|--------|

**Elektrisk tilslutning**Kabel: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm<sup>2</sup>**Tilslutning**

|      |                  |
|------|------------------|
|      | Ledningsfarver : |
| BK = | sort             |
| BN = | brun             |
| BU = | blå              |