



## Aftaster for spejl

OGR-DNKG

Artiklen er udgået - arkiv informationer

Alternative artikler: OG5047

Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!

# No scale drawing available

## Produktegenskaber

|          |               |
|----------|---------------|
| Lys-type | Infrarødt lys |
| Kapsling | gevindtype    |

## Applikation

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| Funktions princip | Aftaster for spejl |
|-------------------|--------------------|

## Elektriske Data

|                       |      |               |
|-----------------------|------|---------------|
| Driftspænding         | [V]  | 10...55 DC    |
| Strømforbrug          | [mA] | 10; ((24 V))  |
| Kapslingsklasse       |      | II            |
| Polaritetsbeskyttelse |      | ja            |
| Lys-type              |      | Infrarødt lys |
| Bølgelængde           | [nm] | 880           |

## Udgange



|                                                 |      |                           |
|-------------------------------------------------|------|---------------------------|
| Elektrisk design                                |      | NPN                       |
| Udgangsfunktion                                 |      | Aktiv ved mørke (dark-on) |
| Max. spændingfald på koblingsudgange DC         | [V]  | 2,5                       |
| Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC | [mA] | 250                       |
| Switchfrekvens DC                               | [Hz] | 160                       |
| Kortslutningsbeskyttelse                        |      | ja                        |
| Type af kortslutningsbeskyttelse                |      | taktvis                   |
| Overbelastningssikret                           |      | ja                        |



## Aftaster for spejl

OGR-DNKG

| Registreringsområde          |                |                                     |
|------------------------------|----------------|-------------------------------------|
| Rækkevidde                   | [m]            | < 3; (Prisme reflektor Ø 80 E20005) |
| Omgivende forhold            |                |                                     |
| Omgivelsestemperatur         | [°C]           | -25...80                            |
| Kapslingsklasse              |                | IP 67                               |
| Godkendelser / Tests         |                |                                     |
| EMC                          | EN 60947-5-2   |                                     |
|                              | EN 55011       | Klasse B                            |
| Mekaniske data               |                |                                     |
| Kapsling                     |                | gevindtype                          |
| Dimensioner                  | [mm]           | M18 x 1                             |
| Gevind betegnelse            |                | M18 x 1                             |
| Materiale                    |                | Messing forniklet                   |
| Optikmateriale               |                | glas                                |
| Display / Betjeningsenhed    |                |                                     |
| Display                      | udgangs status | 1 x LED, gul                        |
| Tilbehør                     |                |                                     |
| Leverings omfang             |                | låsemøtrikker: 2                    |
| Bemærkning                   |                |                                     |
| Emballage-enheder            |                | 1 stk.                              |
| Elektrisk tilslutning        |                |                                     |
| Kabel: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm² |                |                                     |
| Tilslutning                  |                |                                     |



BN =           Ledningsfarver :  
 BU =           brun  
 BK =           blå  
                   sort