


Fiberoptisk forstærker

OGF-DNKG

Artiklen er udgået - arkiv informationer

Alternative artikler: OK5002

Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!



Produktegenskaber

Lys-type	Infrarødt lys
Kapsling	gevindtype

Elektriske Data

Driftspænding [V]	10...50 DC
Strømforbrug [mA]	< 30
Kapslingsklasse	II
Polaritetsbeskyttelse	ja
Lys-type	Infrarødt lys
Bølgelængde [nm]	880

Udgange

Elektrisk design	NPN
Udgangsfunktion	Aktiv ved mørke (dark-on)
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V]	2,5
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA]	250
Switchfrekvens DC [Hz]	160
Kortslutningsbeskyttelse	ja
Type af kortslutningsbeskyttelse	taktvis
Overbelastningssikret	ja

Registreringsområde

Rækkevidde [m]	< 0,08; (Thru-beam sensor)
Tasteafstand [mm]	< 15; (Diffus sensor)

Omgivende forhold



Omgivelsestemperatur [°C]	-25...80
Kapslingsklasse	IP 65



Fiberoptisk forstærker

OGF-DNKG

Godkendelser / Tests		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Klasse B
Mekaniske data		
Kapsling	gevindtype	
Dimensioner [mm]	M18 x 1 / L = 88	
Gevind betegnelse	M18 x 1	
Materiale	Messing forniklet	
Display / Betjeningsenhed		
Display	udgangs status	1 x LED, gul
Tilbehør		
Leverings omfang	låsemøtrikker: 2	
	Låsemøtrik	
Bemærkning		
Bemærkning	Aktiv ved mørke (dark-on) modsvarer NO udgangsfunktion for envejs-fiberoptik	
	modsvarer NC udgangsfunktion for tovejs-fiberoptik	
Emballage-enheder	1 stk.	
Elektrisk tilslutning		
Kabel: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm²		
Tilslutning		



Ledningsfarver :

BN = brun

BU = blå

BK = sort