



Aftaster for spejl

OGR-HPKG

Artiklen er udgået - arkiv informationer

Alternative artikler: OG5045

Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!

No scale drawing available

Produktegenskaber

Lys-type	Infrarødt lys
Kapsling	gevindtype

Applikation

Funktions princip	Aftaster for spejl
-------------------	--------------------

Elektriske Data

Driftspænding [V]	10...55 DC
Strømforbrug [mA]	10; ((24 V))
Kapslingsklasse	II
Polaritetsbeskyttelse	ja
Lys-type	Infrarødt lys
Bølgelængde [nm]	880

Udgange

Elektrisk design	PNP
Udgangsfunktion	Aktiv ved lys (light-on)
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V]	2,5
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA]	250
Switchfrekvens DC [Hz]	160
Kortslutningsbeskyttelse	ja
Type af kortslutningsbeskyttelse	taktvis
Overbelastningssikret	ja



Aftaster for spejl

OGR-HPKG

Registreringsområde		
Rækkevidde	[m]	< 3; (Prisme reflektor Ø 80 E20005)
Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...80
Kapslingsklasse		IP 67
Godkendelser / Tests		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Klasse B
Mekaniske data		
Kapsling		gevindtype
Dimensioner	[mm]	M18 x 1
Gevind betegnelse		M18 x 1
Materiale		Messing forniklet
Optikmateriale		glas
Display / Betjeningsenhed		
Display	udgangs status	1 x LED, gul
Tilbehør		
Leverings omfang		låsemøtrikker: 2
Bemærkning		
Emballage-enheder		1 stk.
Elektrisk tilslutning		
Kabel: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm²		
Tilslutning		



BN = Ledningsfarver :
 BU = brun
 BK = blå
 sort