


## Diffus sensor

OGT-DPKG/US-100-DPO

Artiklen er udgået - arkiv informationer



## Produktegenskaber

|          |            |
|----------|------------|
| Kapsling | gevindtype |
|----------|------------|

## Applikation

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Funktions princip | Diffus sensor |
|-------------------|---------------|

## Elektriske Data

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| Driftspænding [V]     | 10...55 DC   |
| Strømforbrug [mA]     | 10; ((24 V)) |
| Kapslingsklasse       | II           |
| Polaritetsbeskyttelse | ja           |

## Udgange

|                                                      |                           |
|------------------------------------------------------|---------------------------|
| Elektrisk design                                     | PNP                       |
| Udgangsfunktion                                      | Aktiv ved mørke (dark-on) |
| Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V]          | 2,5                       |
| Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] | 250                       |
| Switchfrekvens DC [Hz]                               | 160                       |
| Kortslutningsbeskyttelse                             | ja                        |
| Type af kortslutningsbeskyttelse                     | taktvis                   |
| Overbelastningssikret                                | ja                        |

## Registreringsområde

|                   |                                   |
|-------------------|-----------------------------------|
| Tasteafstand [mm] | < 100; (hvidt papir 200 x 200 mm) |
|-------------------|-----------------------------------|

## Omgivende forhold

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Omgivelsestemperatur [°C] | -25...80 |
|---------------------------|----------|



## Diffus sensor

OGT-DPKG/US-100-DPO

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Kapslingsklasse | IP 65 |
|-----------------|-------|

## Godkendelser / Tests

|     |              |
|-----|--------------|
| EMC | EN 60947-5-2 |
|-----|--------------|

## Mekaniske data

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| Kapsling          | gevindtype        |
| Dimensioner [mm]  | M18 x 1           |
| Gevind betegnelse | M18 x 1           |
| Materiale         | Messing forniklet |
| Optikmateriale    | glas              |

## Display / Betjeningsenhed

|         |                |              |
|---------|----------------|--------------|
| Display | udgangs status | 1 x LED, gul |
|---------|----------------|--------------|

## Tilbehør

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Leverings omfang | låsemøtrikker: 2 |
|------------------|------------------|

## Bemærkning

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Emballage-enheder | 1 stk. |
|-------------------|--------|

## Elektrisk tilslutning

Stik: 1 x M12; kodning: A



## Tilslutning

