


Aftaster for spejl

OGR-DPKG/US-100-DPS



Produktegenskaber

Lys-type	Infrarødt lys
Kapsling	gevindtype

Applikation

Funktions princip	Aftaster for spejl
-------------------	--------------------

Elektriske Data

Driftspænding [V]	10...55 DC
Strømforbrug [mA]	10; ((24 V))
Kapslingsklasse	II
Polaritetsbeskyttelse	ja
Lys-type	Infrarødt lys
Bølgelængde [nm]	880

Udgange

Elektrisk design	PNP
Udgangsfunktion	Aktiv ved mørke (dark-on)
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V]	2,5
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA]	250
Switchfrekvens DC [Hz]	160
Kortslutningsbeskyttelse	ja
Type af kortslutningsbeskyttelse	taktvis
Overbelastningssikret	ja

Registreringsområde

Rækkevidde mod prismespejl [m]	3; (Prisme reflektor Ø 80 E20005)
--------------------------------	-----------------------------------

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-25...80
Kapslingsklasse	IP 65



Aftaster for spejl

OGR-DPKG/US-100-DPS

Godkendelser / Tests

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Klasse B
MTTF [År]		826

Mekaniske data

Vægt [g]	76,9
Kapsling	gevindtype
Dimensioner [mm]	M18 x 1 / L = 80
Gevind betegnelse	M18 x 1
Materiale	Messing forniklet
Optikmateriale	PMMA

Display / Betjeningsenhed

Display	udgangs status	1 x LED, gul
---------	----------------	--------------

Tilbehør

Leverings omfang	låsemøtrikker: 2
------------------	------------------

Bemærkning

Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------

Elektrisk tilslutning

Stik: 1 x M12; kodning: A



Tilslutning

