

Thru-beam sensor (sender)


OGS-OOKG/US-100

Artiklen er udgået - arkiv informationer

Alternative artikler: OGS200 + OGE200 eller OGS500 + OGE500

Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!

Bedingt_durch_die_geaenderte_Lichtart_muessen_Sender_und_Empfaenger_zusammen_ersetzt_werden



1 Tast

Produkttegenskaber

Lys-type	Infrarødt lys
Kapsling	gevindtype

Applikation

Special funktion	guldbelagte kontakter
Funktions princip	Thru-beam sensor

Elektriske Data

Driftspænding [V]	10...36 DC
Strømforbrug [mA]	< 17
Kapslingsklasse	II
Polaritetsbeskyttelse	ja
Lys-type	Infrarødt lys
Bølgelængde [nm]	880

Udgange

Kortslutningsbeskyttelse	ja
Type af kortslutningsbeskyttelse	taktvis
Overbelastningssikret	ja

Registreringsområde

Sender / modtager	sender
Rækkevidde [m]	< 15
Justerbar rækkevidde	nej
Max. Lysplet diameter [mm]	2000
Lysspot dimensioner refererer til	ved max rækkevidde



Thru-beam sensor (sender)

OGS-OOKG/US-100

Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...80
Kapslingsklasse		IP 67
Godkendelser / Tests		
EMC	EN 60947-5-2	
Mekaniske data		
Kapsling		gevindtype
Dimensioner	[mm]	M18 x 1 / L = 72
Gevind betegnelse		M18 x 1
Materiale		PBT
Optikmateriale		PMMA
Display / Betjeningsenhed		
Display	Drift	1 x LED, grøn
Tilbehør		
Leverings omfang		låsemøtrikker: 2
Bemærkning		
Emballage-enheder		1 stk.
Elektrisk tilslutning		

Stik: 1 x M12; kodning: A; Kontakter: guldbelagt



Tilslutning

