



Laserpointer

OGSLOOKG/V4A/US-100/POINTER

Artiklen er udgået - arkiv informationer

Alternative artikler: OGS700

Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!

No scale drawing available

Produktegenskaber

Lys-type	rødt lys
Laser beskyttelsesklasse	2
Kapsling	gevindtype

Applikation

Special funktion	guldbelagte kontakter
------------------	-----------------------

Elektriske Data

Driftspænding	[V]	10...30 DC
Strømforbrug	[mA]	30; ((30 V))
Kapslingsklasse		II
Polaritetsbeskyttelse		ja
Lys-type		rødt lys
Bølgelængde	[nm]	675
Typisk levetid	[h]	50000

Udgange

Kortslutningsbeskyttelse	ja
Type af kortslutningsbeskyttelse	taktvis
Overbelastningssikret	ja

Registreringsområde

Sender / modtager	sender
Max. Lysplet diameter	[mm] 5
Lysspot dimensioner refererer til	Rækkevidde



Laserpointer

OGSLOOKG/V4A/US-100/POINTER

Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-10...35
Kapslingsklasse		IP 67
Godkendelser / Tests		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Klasse B
Laser beskyttelsesklasse		2
Bemærk om laserbeskyttelse	Bemærk:	Laserlys
	puls effekt:	<= 1 mW
	Bølgelængde:	675 nm
	Frekvens:	0,55 kHz
	impulslængde:	900 µs
	Kig ikke ind i strålen.	
	Undgå eksponering fra laserlys.	
	laser klasse:	2
		EN 60825-1
Mekaniske data		
Vægt	[g]	0,062
Kapsling		gevindtype
Dimensioner	[mm]	M18 x 1
Gevind betegnelse		M18 x 1
Materiale		rustfri stål (1.4404 / 316L); PBT
Optikmateriale		PMMA
Display / Betjeningsenhed		
Display	Drift	1 x LED, grøn
Tilbehør		
Leverings omfang		låsemøtrikker: 2
Bemærkning		
Emballage-enheder		1 stk.
Elektrisk tilslutning		
Stik: 1 x M12; kodning: A; Kontakter: guldbelagt		
		



Laserpointer

OGSLOOKG/V4A/US-100/POINTER

Tilslutning

