

OGELFPKG/B1/V4A/US-100



Thru-beam sensor (modtager)

OGELFPKG/B1/V4A/US-100



Registreringsområde		
Sender / modtager	modtager	
Rækkevidde [m]	< 60	
Justerbar rækkevidde	ja	
Diameter på det mindst aftastbare objekt [mm]	3	
Max. Lysplet diameter [mm]	150	
Lysspot dimensioner refererer til	ved max rækkevidde	
Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur [°C]	-10...50	
Kapslingsklasse	IP 68; IP 69K	
Godkendelser / Tests		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Klasse B
Mekaniske data		
Kapsling	gevindtype	
Dimensioner [mm]	M18 x 1 / L = 70,5	
Gevind betegnelse	M18 x 1	
Materiale	rustfri stål (1.4404 / 316L); PBT	
Optikmateriale	PMMA	
Display / Betjeningsenhed		
Display	udgangs status	1 x LED, gul
	Drift	1 x LED, grøn
	Funktion	1 x LED, rød
Tilbehør		
Leverings omfang	låsemøtrikker: 2	
Bemærkning		
Emballage-enheder	1 stk.	
Elektrisk tilslutning		
Stik: 1 x M12; kodning: A; Kontakter: guldbelagt		
		



Thru-beam sensor (modtager)

OGELFPKG/B1/V4A/US-100

Tilslutning



2

Funktionskontrol udgang