


Thru-beam sensor (sender)

OGS-00KG/V4A/US-100

Artiklen er udgået - arkiv informationer

Alternative artikler: OGS300

Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!



Produktegenskaber

Lys-type	Infrarødt lys
Kapsling	gevindtype

Applikation

Special funktion	guldbelagte kontakter
Funktions princip	Thru-beam sensor

Elektriske Data

Driftspænding	[V]	10...36 DC
Strømforbrug	[mA]	< 17
Kapslingsklasse		II
Polaritetsbeskyttelse		ja
Lys-type		Infrarødt lys
Bølgelængde	[nm]	880

Udgange

Kortslutningsbeskyttelse	ja
Type af kortslutningsbeskyttelse	taktvis
Overbelastningssikret	ja

Registreringsområde

Sender / modtager	sender
Rækkevidde [m]	< 15
Justerbar rækkevidde	nej
Max. Lysplet diameter [mm]	2000
Lysspot dimensioner refererer til	ved max rækkevidde

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...80
Kapslingsklasse		IP 68; IP 69K



Thru-beam sensor (sender)

OGS-OOKG/V4A/US-100

Godkendelser / Tests

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Klasse B

Mekaniske data

Kapsling	gevindtype
Dimensioner [mm]	M18 x 1 / L = 60,5
Gevind betegnelse	M18 x 1
Materiale	rustfri stål (1.4404 / 316L); PBT
Optikmateriale	PMMA

Display / Betjeningsenhed

Display	Drift	1 x LED, grøn
---------	-------	---------------

Tilbehør

Leverings omfang	låsemøtrikker: 2
------------------	------------------

Bemærkning

Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------

Elektrisk tilslutning

Stik: 1 x M12; kodning: A; Kontakter: guldbelagt



Tilslutning

