


OG5129



Thru-beam sensor (sender)

OGS-00KG/US/90°



Produktegenskaber

Lys-type	rødt lys
Kapsling	gevindtype

Applikation

Funktions princip	Thru-beam sensor
-------------------	------------------

Elektriske Data

Driftspænding	[V]	10...30 DC; ("supply class 2" iht. cULus)
Strømforbrug	[mA]	< 19
Kapslingsklasse		II
Polaritetsbeskyttelse		ja
Lys-type		rødt lys
Bølgelængde	[nm]	660

Registreringsområde

Sender / modtager		sender
Rækkevidde	[m]	< 9
Justerbar rækkevidde		nej
Max. Lysplet diameter	[mm]	3000
Lysspot dimensioner refererer til		ved max rækkevidde

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...60
Kapslingsklasse		IP 68

Godkendelser / Tests

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Klasse B
MTTF	[År]	1714

Mekaniske data

Vægt	[g]	58
------	-----	----



Thru-beam sensor (sender)

OGS-00KG/US/90°

Kapsling	gevindtype
Dimensioner [mm]	M18 x 1 / L = 59,3
Gevind betegnelse	M18 x 1
Materiale	Rustfrit stål; ABS
Optikmateriale	PMMA

Display / Betjeningsenhed

Display	Drift	1 x LED, grøn
---------	-------	---------------

Tilbehør

Leverings omfang	Møtrikker: 2
	låseskiver: 2

Bemærkning

Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------

Elektrisk tilslutning

Stik: 1 x M12; kodning: A



Tilslutning

