


Aftaster for spejl

OIP-FBOW

Artiklen er udgået - arkiv informationer



Produktegenskaber

Kapsling

gevindtype

Applikation

Special funktion

polariseringsfilter

Funktions princip

Aftaster for spejl

Elektriske Data

Frekvens AC

[Hz]

47...63

Driftspænding

[V]

20...250 AC

Kapslingsklasse

II

Udgange

Udgangsfunktion

Light-on / Dark-on indstilling; (parametrerbar)

Max. spændingfald på
koblingsudgange AC

[V]

4

Max. lækagestrøm

[mA]

12

Permanent strømbeastning
på koblingsudgange AC

[mA]

300

Kort-tid strømbeastning på
switchudgange

[mA]

2200; (10 ms / 0,5 Hz)

Switchfrekvens AC

[Hz]

65

Kortslutningsbeskyttelse

nej

Overbelastningssikret

nej

Registreringsområde

Rækkevidde

[m]

< 2; (Prisme reflektor Ø 80 E20005)

Justerbar rækkevidde

ja

Polariseringsfilter tilgængeligt

ja

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur

[°C]

-25...60



Aftaster for spejl

OIP-FBOW

Kapslingsklasse	IP 65
-----------------	-------

Godkendelser / Tests

EMC	EN 60947-5-2
-----	--------------

Mekaniske data

Kapsling	gevindtype
Dimensioner [mm]	M30 x 1,5 / L = 125
Gevind betegnelse	M30 x 1,5
Materiale	PBT; PPO modificeret
Optikmateriale	PMMA

Display / Betjeningsenhed

Display	udgangs status	1 x LED, gul
---------	----------------	--------------

Tilbehør

Leverings omfang	låsemøtrikker: 2 skruetrækker
------------------	----------------------------------

Bemærkning

Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------

Elektrisk tilslutning

terminaler: ...1,5 mm²

Tilslutning

