



Artiklen er udgået - arkiv informationer

Alternative artikler: OI0002

Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!

No scale drawing available

#### Produktegenskaber

|          |               |
|----------|---------------|
| Lys-type | Infrarødt lys |
| Kapsling | gevindtype    |

#### Applikation

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Funktions princip | Diffus sensor |
|-------------------|---------------|

#### Elektriske Data

|                 |      |                |
|-----------------|------|----------------|
| Frekvens AC     | [Hz] | 47...63        |
| Driftspænding   | [V]  | 20...250 AC/DC |
| Kapslingsklasse |      | I              |
| Lys-type        |      | Infrarødt lys  |
| Bølgelængde     | [nm] | 880            |

#### Udgange

|                                                 |      |                          |
|-------------------------------------------------|------|--------------------------|
| Udgangsfunktion                                 |      | Aktiv ved lys (light-on) |
| Max. spændingfald på koblingsudgange DC         | [V]  | 10,5                     |
| Max. spændingfald på koblingsudgange AC         | [V]  | 10,5                     |
| Minimum belastningsstrøm                        | [mA] | 15                       |
| Permanent strømbelastning på koblingsudgange AC | [mA] | 250; (350 (...50 °C))    |
| Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC | [mA] | 250; (350 (...50 °C))    |
| Switchfrekvens AC                               | [Hz] | 25                       |
| Switchfrekvens DC                               | [Hz] | 35                       |
| Kortslutningsbeskyttelse                        |      | nej                      |



## Diffus sensor

OIT-FBOA/TS-700/PLANSHB

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| Overbelastningssikret            | nej                  |
| <b>Registreringsområde</b>       |                      |
| Tasteafstand [mm]                | < 150                |
| Justerbar rækkevidde             | ja                   |
| <b>Omgivende forhold</b>         |                      |
| Omgivelsestemperatur [°C]        | -25...80             |
| Kapslingsklasse                  | IP 65                |
| <b>Godkendelser / Tests</b>      |                      |
| EMC                              | EN 60947-5-2         |
|                                  | EN 55011             |
|                                  | Klasse B             |
| <b>Mekaniske data</b>            |                      |
| Kapsling                         | gevindtype           |
| Dimensioner [mm]                 | M30 x 1,5            |
| Gevind betegnelse                | M30 x 1,5            |
| Materiale                        | PBT; PPO modificeret |
| Optikmateriale                   | PMMA                 |
| <b>Display / Betjeningsenhed</b> |                      |
| Display                          | udgangs status       |
|                                  | 1 x LED, gul         |
| <b>Tilbehør</b>                  |                      |
| Leverings omfang                 | låsemøtrikker: 2     |
|                                  | skruetrækker         |
| <b>Bemærkning</b>                |                      |
| Emballage-enheder                | 1 stk.               |
| <b>Elektrisk tilslutning</b>     |                      |
| Stik: 1 x Ø 28 mm                |                      |