


Aftaster for spejl

OIR-FBOW/LS

Artiklen er udgået - arkiv informationer



Produktegenskaber

Kapsling	gevindtype
----------	------------

Applikation

Funktions princip	Aftaster for spejl
-------------------	--------------------

Elektriske Data

Frekvens AC	[Hz]	47...63
Driftspænding	[V]	20...250 AC

Udgange

Udgangsfunktion	Light-on / Dark-on indstilling; (parametrerbar)	
Max. spændingsfald på koblingsudgange AC	[V]	4
Max. lækagestrøm	[mA]	12
Permanent strømbelastning på koblingsudgange AC	[mA]	300
Kort-tid strømbeastning på switchudgange	[mA]	2200; (10 ms / 0,5 Hz)
Switchfrekvens AC	[Hz]	15
Kortslutningsbeskyttelse		nej
Overbelastningssikret		nej

Registreringsområde

Rækkevidde	[m]	< 4; (Prisme reflektor Ø 80 E20005)
Justerbar rækkevidde		ja

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...60
----------------------	------	----------



Aftaster for spejl

OIR-FBOW/LS

Kapslingsklasse	IP 65
-----------------	-------

Godkendelser / Tests

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Klasse B

Mekaniske data

Vægt	[g]	145,149
Kapsling		gevindtype
Dimensioner	[mm]	M30 x 1,5
Gevind betegnelse		M30 x 1,5
Materiale		PPO modificeret
Optikmateriale		PMMA

Display / Betjeningsenhed

Display	udgangs status	1 x LED, gul
---------	----------------	--------------

Tilbehør


Leverings omfang	låsemøtrikker: 2
	skruetrækker

Bemærkning

Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------

Elektrisk tilslutning

Stik: 1 x 1/2"; kodning: C



Tilslutning

