




Infrarødt lys

gevindtype

Diffus sensor

10...55 DC

30; ((24 V))

11

ia

Infrarødt lys

880

PNP

Light-on / Dark-on instilling; (Programmerbar)

2,5

250

100

ja

taktvis

taktiv

ja

3...700; (hvidt papir 200 x 200 mm)

ja



Diffus sensor

OIT-FPKG

Max. Lysplet diameter [mm]	122
Lysspot dimensioner refererer til	ved max tasteafstand

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-25...80
Kapslingsklasse	IP 65

Godkendelser / Tests

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Klasse B
MTTF [År]	659	

Mekaniske data

Vægt [g]	125,5
Kapsling	gevindtype
Dimensioner [mm]	M30 x 1,5 / L = 125
Gevind betegnelse	M30 x 1,5
Materiale	PBT; PPO modificeret
Optikmateriale	PMMA

Display / Betjeningsenhed

Display	udgangs status	1 x LED, gul
---------	----------------	--------------

Tilbehør

Leverings omfang	låsemøtrikker: 2
	skruetrækker


Bemærkning

Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------

Elektrisk tilslutning

terminaler: ...1,5 mm²; Ledningskappe: Ø 7...13 mm; Kabelforskrunding: M20 X 1,5

Tilslutning



diagrammer og grafer

driftsreserve kurve

