


## Aftaster for spejl

OIP-FPKG



## Produktegenskaber

|          |            |
|----------|------------|
| Lys-type | rødt lys   |
| Kapsling | gevindtype |

## Applikation

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| Special funktion  | polariseringsfilter |
| Funktions princip | Aftaster for spejl  |

## Elektriske Data

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| Driftspænding [V]     | 10...55 DC   |
| Strømforbrug [mA]     | 25; ((24 V)) |
| Kapslingsklasse       | II           |
| Polaritetsbeskyttelse | ja           |
| Lys-type              | rødt lys     |
| Bølgelængde [nm]      | 660          |

## Udgange


|                                                      |                                                 |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Elektrisk design                                     | PNP                                             |
| Udgangsfunktion                                      | Light-on / Dark-on indstilling; (Programmerbar) |
| Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V]          | 2,5                                             |
| Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] | 250                                             |
| Switchfrekvens DC [Hz]                               | 65                                              |
| Kortslutningsbeskyttelse                             | ja                                              |
| Type af kortslutningsbeskyttelse                     | taktvis                                         |
| Overbelastningssikret                                | ja                                              |



Aftaster for spejl

OIP-FPKG

| Registreringsområde                                                             |                  |                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------|
| Rækkeviddde mod prismspejl                                                      | [m]              | 0,15...2; (Prisme reflektor Ø 80 E20005) |
| Justerbar rækkevidde                                                            |                  | ja                                       |
| Max. Lysplet diameter                                                           | [mm]             | 200                                      |
| Lysspot dimensioner refererer til                                               |                  | ved max rækkevidde                       |
| Polariseringsfilter tilgængeligt                                                |                  | ja                                       |
| Omgivende forhold                                                               |                  |                                          |
| Omgivelsestemperatur                                                            | [°C]             | -25...60                                 |
| Kapslingsklasse                                                                 |                  | IP 65                                    |
| Godkendelser / Tests                                                            |                  |                                          |
| EMC                                                                             | EN 60947-5-2     |                                          |
| MTTF                                                                            | [År]             | 661                                      |
| Mekaniske data                                                                  |                  |                                          |
| Vægt                                                                            | [g]              | 127                                      |
| Kapsling                                                                        |                  | gevindtype                               |
| Dimensioner                                                                     | [mm]             | M30 x 1,5 / L = 125                      |
| Gevind betegnelse                                                               |                  | M30 x 1,5                                |
| Materiale                                                                       |                  | PBT; PPO modificeret                     |
| Optikmateriale                                                                  |                  | PMMA                                     |
| Display / Betjeningsenhed                                                       |                  |                                          |
| Display                                                                         | udgangs status   | 1 x LED, gul                             |
| Tilbehør                                                                        |                  |                                          |
| Leverings omfang                                                                | låsemøtrikker: 2 |                                          |
|                                                                                 | skruetrækker     |                                          |
| Bemærkning                                                                      |                  |                                          |
| Emballage-enheder                                                               | 1 stk.           |                                          |
| Elektrisk tilslutning                                                           |                  |                                          |
| terminaler: ...1,5 mm²; Ledningskappe: Ø 7...13 mm; Kabelforskruning: M20 X 1,5 |                  |                                          |
| Tilslutning                                                                     |                  |                                          |





## diagrammer og grafer

driftsreserve kurve

