


Aftaster for spejl

OIR-FNKG

Artiklen er udgået - arkiv informationer



Produktegenskaber

Lys-type	Infrarødt lys
Kapsling	gevindtype

Applikation

Funktions princip	Aftaster for spejl
-------------------	--------------------

Elektriske Data

Driftspænding [V]	10...55 DC
Strømforbrug [mA]	30; ((24 V))
Kapslingsklasse	II
Polaritetsbeskyttelse	ja
Lys-type	Infrarødt lys
Bølgelængde [nm]	950

Udgange

Elektrisk design	NPN
Udgangsfunktion	Light-on / Dark-on indstilling; (parametrerbar)
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V]	2,5
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA]	250
Switchfrekvens DC [Hz]	65
Kortslutningsbeskyttelse	ja
Type af kortslutningsbeskyttelse	taktvis
Overbelastningssikret	ja

Registreringsområde


Rækkevidde [m]	0,1...4; (Prisme reflektor Ø 80 E20005)
Justerbar rækkevidde	ja



Aftaster for spejl

OIR-FNKG

Max. Lysplet diameter	[mm]	280
Lysspot dimensioner refererer til		ved max rækkevidde
Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...80
Kapslingsklasse		IP 65
Godkendelser / Tests		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Klasse B
Mekaniske data		
Vægt	[g]	0,117
Kapsling		gevindtype
Dimensioner	[mm]	M30 x 1,5 / L = 125
Gevind betegnelse		M30 x 1,5
Materiale		PBT; PPO modificeret
Optikmateriale		PMMA
Display / Betjeningsenhed		
Display	udgangs status	1 x LED, gul
Tilbehør		
Leverings omfang		låsømøtrikker: 2
		skruetrækker
Bemærkning		
Emballage-enheder		1 stk.
Elektrisk tilslutning		
terminaler: ...1,5 mm ² ; Ledningskappe: Ø 7...13 mm; Kabelforskrining: M20 X 1,5		
Tilslutning		



diagrammer og grafer

driftsreserve kurve

