


Diffus sensor

OIT-FPKG/US-100-DPS

Artiklen er udgået - arkiv informationer



Produktgenskaber

Lys-type	Infrarødt lys
Kapsling	gevindtype

Applikation

Funktions princip	Diffus sensor
-------------------	---------------

Elektriske Data

Driftspænding	[V]	10...55 DC
Strømforbrug	[mA]	10; ((24 V))
Kapslingsklasse		II
Polaritetsbeskyttelse		ja
Lys-type		Infrarødt lys
Bølgelængde	[nm]	880

Udgange

Elektrisk design	PNP	
Udgangsfunktion	Light-on / Dark-on indstilling; (parametrerbar)	
Max. spændingfald på koblingsudgange DC	[V]	2,5
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC	[mA]	250
Switchfrekvens DC	[Hz]	100
Kortslutningsbeskyttelse		ja
Type af kortslutningsbeskyttelse		taktvis
Overbelastningssikret		ja

Registreringsområde

Tasteafstand	[mm]	< 150; (hvidt papir 200 x 200 mm)
--------------	------	-----------------------------------

**Diffus sensor**

OIT-FPKG/US-100-DPS

Justerbar rækkevidde	ja
----------------------	----

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-25...80
---------------------------	----------

Kapslingsklasse	IP 65
-----------------	-------

Godkendelser / Tests

EMC	EN 60947-5-2
-----	--------------

Mekaniske data

Kapsling	gevindtype
----------	------------

Dimensioner [mm]	M30 x 1,5
------------------	-----------

Gevind betegnelse	M30 x 1,5
-------------------	-----------

Materiale	PPO modificeret
-----------	-----------------

Optikmateriale	glas
----------------	------

Display / Betjeningsenhed

Display	udgangs status	1 x LED, gul
---------	----------------	--------------

Tilbehør

Leverings omfang	låsømøtrikker: 2
------------------	------------------

	skruetrækker
--	--------------

Bemærkning

Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------

Elektrisk tilslutning

Stik: 1 x M12; kodning: A

**Tilslutning**