


Fiberoptisk forstærker

OIF-FPKG



Produktegenskaber

Lys-type	Infrarødt lys
Kapsling	gevindtype

Elektriske Data

Driftspænding [V]	10...55 DC
Strømforbrug [mA]	30; ((24 V))
Kapslingsklasse	II
Polaritetsbeskyttelse	ja
Lys-type	Infrarødt lys
Bølgelængde [nm]	880

Udgange

Elektrisk design	PNP
Udgangsfunktion	Light-on / Dark-on indstilling; (Programmerbar)
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V]	2,5
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA]	250
Switchfrekvens DC [Hz]	100
Kortslutningsbeskyttelse	ja
Type af kortslutningsbeskyttelse	taktvis
Overbelastningssikret	ja

Registreringsområde

Rækkevidde [m]	< 0,3
Tasteafstand [mm]	< 70
Justerbar rækkevidde	ja



Fiberoptisk forstærker

OIF-FPKG


Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...80
Kapslingsklasse		IP 65
Godkendelser / Tests		
EMC	EN 60947-5-2	
MTTF	[År]	659
Mekaniske data		
Vægt	[g]	125,5
Kapsling		gevindtype
Dimensioner	[mm]	M30 x 1,5 / L = 125
Gevind betegnelse		M30 x 1,5
Materiale		PBT; PPO modificeret
Optikmateriale		PMMA
Display / Betjeningsenhed		
Display	udgangs status	1 x LED, gul
Tilbehør		
Leverings omfang	låsemøtrikker: 2	
	skruetrækker	
Bemærkning		
Bemærkning	Aktiv ved lys (light-on) modsvare NC udgangsfunktion for envejs-fiberoptik	
	modsvare NO udgangsfunktion for tovejs-fiberoptik	
	Aktiv ved mørke (dark-on) modsvare NO udgangsfunktion for envejs-fiberoptik	
	modsvare NC udgangsfunktion for tovejs-fiberoptik	
Emballage-enheder	1 stk.	
Elektrisk tilslutning		
terminaler: ...1,5 mm²; Ledningskappe: Ø 7...13 mm; Kabelforskruing: M20 X 1,5		
Tilslutning		

Fiberoptisk forstærker

OIF-FPKG

diagrammer og grafer

driftsreserve kurve



x: Afstand [mm]

y: Funktions reserve faktor