


Fiberoptisk forstærker

OIF-FNKG

Artiklen er udgået - arkiv informationer

Alternative artikler: OI0013

Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!



Produktegenskaber

Lys-type	Infrarødt lys
Kapsling	gevindtype

Elektriske Data

Driftspænding [V]	10...55 DC
Strømforbrug [mA]	30; ((24 V))
Kapslingsklasse	II
Polaritetsbeskyttelse	ja
Lys-type	Infrarødt lys
Bølgelængde [nm]	880

Udgange

Elektrisk design	NPN
Udgangsfunktion	Light-on / Dark-on indstilling; (parametrerbar)
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V]	2,5
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA]	250
Switchfrekvens DC [Hz]	100
Kortslutningsbeskyttelse	ja
Type af kortslutningsbeskyttelse	taktvis
Overbelastningssikret	ja

Registreringsområde

Rækkevidde [m]	< 0,3
Tastefstand [mm]	< 70



Fiberoptisk forstærker

OIF-FNKG

Justerbar rækkevidde	ja
----------------------	----

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-25...80
---------------------------	----------

Kapslingsklasse	IP 65
-----------------	-------

Godkendelser / Tests

EMC	EN 60947-5-2
-----	--------------

Mekaniske data

Vægt [g]	0,124
----------	-------

Kapsling	gevindtype
----------	------------

Dimensioner [mm]	M30 x 1,5 / L = 125
------------------	---------------------

Gevind betegnelse	M30 x 1,5
-------------------	-----------

Materiale	PBT; PPO modificeret
-----------	----------------------

Optikmateriale	PMMA
----------------	------

Display / Betjeningsenhed

Display	udgangs status	1 x LED, gul
---------	----------------	--------------

Tilbehør

Leverings omfang	låsemøtrikker: 2
	skruetrækker

Bemærkning

Bemærkning	Aktiv ved lys (light-on) modsvare NC udgangsfunktion for envejs-fiberoptik
	modsvare NO udgangsfunktion for tovejs-fiberoptik
	Aktiv ved mørke (dark-on) modsvare NO udgangsfunktion for envejs-fiberoptik
	modsvare NC udgangsfunktion for tovejs-fiberoptik

Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------

Elektrisk tilslutning

terminaler: ...1,5 mm²; Ledningskappe: Ø 7...13 mm; Kabelforskrining: M20 X 1,5

Tilslutning

