


Aftaster for spejl

OIP-DNKG/US/15M

Artiklen er udgået - arkiv informationer

Alternative artikler: OM5003

Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!

transmitter i nedre optik
modtager i øvre optik

Produktegenskaber

Lys-type	rødt lys
----------	----------

Applikation

Special funktion	polariseringsfilter
Funktions princip	Aftaster for spejl

Elektriske Data

Driftspænding [V]	10...30 DC
Strømforbrug [mA]	20
Kapslingsklasse	III
Polaritetsbeskyttelse	ja
Lys-type	rødt lys
Bølgelængde [nm]	624

Udgange

Elektrisk design	NPN
Udgangsfunktion	Aktiv ved mørke (dark-on)
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V]	2,5
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA]	200
Switchfrekvens DC [Hz]	1000
Kortslutningsbeskyttelse	ja
Type af kortslutningsbeskyttelse	taktvis
Overbelastningssikret	ja



Aftaster for spejl


OIP-DNKG/US/15M

Registreringsområde		
Rækkeviddde mod prismespejl	[m]	0,1...15; (Prisme reflektor Ø 80 E20005)
Justerbar rækkevidde		nej
Max. Lysplet bredde	[mm]	100
Max. Lysplet højde	[mm]	130
Lysspot dimensioner refererer til		Rækkevidde
Polariseringsfilter tilgængeligt		ja
Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...60
Kapslingsklasse		IP 67
Godkendelser / Tests		
EMC	EN 60947-5-2	
Mekaniske data		
Vægt	[g]	192,8
Dimensioner	[mm]	64 x 43 x 38
Gevind betegnelse		M30 x 1,5
Materiale		zinkstøbegods
Optikmateriale		PMMA
Display / Betjeningsenhed		
Display	udgangs status	1 x LED, gul
	Drift	1 x LED, grøn
Tilbehør		
Leverings omfang	låsemøtrik: 1	
Bemærkning		
Bemærkning	driftsspænding "supply class 2" iht. cULus	
Emballage-enheder	1 stk.	
Elektrisk tilslutning		
Stik: 1 x M12; kodning: A		
		

Aftaster for spejl


OIP-DNKG/US/15M

Tilslutning



diagrammer og grafer

driftsreserve kurve



x: Abstand [m]

y: Funktionsreservefaktor