




Thru-beam sensor (sender)

OJSLOOKG/SO/AS



1 Tast



Produktegenskaber		
Lys-type		rødt lys
Laser beskyttelsesklasse		1
Kapsling		rektangulær
Applikation		
Funktions princip		Thru-beam sensor
Elektriske Data		
Driftspænding	[V]	10...30 DC
Strømforbrug	[mA]	< 12
Kapslingsklasse		III
Polaritetsbeskyttelse		ja
Lys-type		rødt lys
Bølgelængde	[nm]	650
Typisk levetid	[h]	50000
Udgange		
Overbelastningssikret		ja



Thru-beam sensor (sender)

OJSLOOKG/SO/AS

Registreringsområde		
Sender / modtager	sender	
Rækkevidde [m]	< 15	
Justerbar rækkevidde	nej	
Max. Lysplet diameter [mm]	24	
Lysspot dimensioner refererer til	ved max rækkevidde	
Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur [°C]	-10...60	
Kapslingsklasse	IP 67	
Godkendelser / Tests		
EMC	EN 60947-5-2	
Laser beskyttelsesklasse	1	
Bemærk om laserbeskyttelse	Bemærk:	Laserlys
	laser klasse:	1
		EN / IEC60825-1:2007
		EN / IEC60825-1:2014
		Opfylder 21 CFR 1040 undtagen for afvigelser i henhold til Laser Notice No. 50, dateret Juni 2007.
MTTF [År]	918	
Mekaniske data		
Vægt [g]	27,2	
Kapsling	rektangulær	
Dimensioner [mm]	35 x 11 x 24	
Materiale	Kapsling: ABS; fikstur: zinkstøbegods; LED vindue: SEPS; Tast: SEPS	
Optikmateriale	glas	
Linse orientering	Optik i siden	
Display / Betjeningsenhed		
Display	Drift	1 x LED, grøn
Tilbehør		
Leverings omfang	grundfastgørelse: 1, E20964	
	skruer: 2 x M3 x 16	
	fjederskive: 2	
	Møtrikker: 2	
Bemærkning		
Bemærkning	driftsspænding "supply class 2" iht. cULus	
Emballage-enheder	1 stk.	

OJ5038



Thru-beam sensor (sender)

OJSLOOKG/SO/AS

Elektrisk tilslutning

Stik: 1 x M8; kodning: A



Tilslutning

