




Thru-beam sensor (sender)

OJS-OOKG/FO/0,15M/US



1 Tast uden funktion



Produktegenskaber		
Lys-type		rødt lys
Kapsling		rektangulær
Applikation		
Special funktion		guldbelagte kontakter
Funktions princip		Thru-beam sensor
Elektriske Data		
Driftspænding	[V]	10...30 DC
Strømforbrug	[mA]	< 19
Kapslingsklasse		III
Polaritetsbeskyttelse		ja
Lys-type		rødt lys
Bølgelængde	[nm]	660
Udgange		
Overbelastningssikret		ja
Registreringsområde		
Sender / modtager		sender
Rækkevidde	[m]	< 10



Thru-beam sensor (sender)

OJS-OOKG/FO/0,15M/US

Max. Lysplet diameter	[mm]	1000
Lysspot dimensioner refererer til		ved max rækkevidde
Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...60
Kapslingsklasse		IP 67
Godkendelser / Tests		
EMC		EN 60947-5-2
MTTF	[År]	1773
Mekaniske data		
Vægt	[g]	52,05
Kapsling		rektangulær
Dimensioner	[mm]	35 x 24 x 11
Materiale		Kapsling: ABS; fikstur: zinkstøbegods; LED vindue: SEPS; Tast: SEPS
Optikmateriale		glas
Linse orientering		Optik i front
Display / Betjeningsenhed		
Display	Drift	1 x LED, grøn
Tilbehør		
Leverings omfang		grundfastgørelse: 1, E20964
		skruer: 2 x M3 x 16
		fjederskive: 2
		Møtrikker: 2
Bemærkning		
Bemærkning		driftsspænding "supply class 2" iht. cULus
Emballage-enheder		1 stk.
Elektrisk tilslutning		
Kabel: 0,15 m, PVC		
Stik: 1 x M12; kodning: A; Støbt hus: Hytrel 8068; Låsning: rustfri stål (1.4404 / 316L); Kontakter: guldbelagt		

OJ5065



Thru-beam sensor (sender)

OJS-OOKG/FO/0,15M/US

Tilslutning

