



Thru-beam sensor (sender)

OJS-OOKG/FO/AS



1 Tast uden funktion



Produktegenskaber		
Lys-type		Infrarødt lys
Kapsling		rektangulær
Applikation		
Funktions princip		Thru-beam sensor
Elektriske Data		
Driftspænding	[V]	10...30 DC
Strømforbrug	[mA]	< 19
Kapslingsklasse		III
Polaritetsbeskyttelse		ja
Lys-type		Infrarødt lys
Bølgelængde	[nm]	880
Udgange		
Overbelastningssikret		ja
Registreringsområde		
Sender / modtager		sender



Thru-beam sensor (sender)

OJS-OOKG/FO/AS

Rækkevidde	[m]	< 5
------------	-----	-----

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...60
----------------------	------	----------

Kapslingsklasse	IP 67
-----------------	-------

Godkendelser / Tests

EMC	EN 60947-5-2
-----	--------------

MTTF	[År]	1759
------	------	------

Mekaniske data

Vægt	[g]	26,6
------	-----	------

Kapsling	rektangulær
----------	-------------

Dimensioner	[mm]	35 x 24 x 11
-------------	------	--------------

Materiale	Kapsling: ABS; fikstur: zinkstøbegods; LED vindue: SEPS; Tast: SEPS
-----------	---

Optikmateriale	glas
----------------	------

Linse orientering	Optik i front
-------------------	---------------

Display / Betjeningsenhed

Display	Drift	1 x LED, grøn
---------	-------	---------------

Tilbehør

Leverings omfang	grundfastgørelse: 1, E20964
------------------	-----------------------------

skrue: 2 x M3 x 16

fjederskive: 2

Møtrikker: 2

Bemærkning

Bemærkning	driftsspænding "supply class 2" iht. cULus
------------	--

Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------

Elektrisk tilslutning

Stik: 1 x M8; kodning: A





Thru-beam sensor (sender)

OJS-OOKG/FO/AS

Tilslutning

