



Retro-reflektiv sensor for aftastning af transparente emner

OJPGFPKG/FO/AS



1 Tast



Produktegenskaber		
Lys-type		rødt lys
Kapsling		rektangulær
Applikation		
Special funktion		polariseringsfilter
Funktions princip		Aftaster for spejl
Elektriske Data		
Driftspænding	[V]	10...30 DC
Strømforbrug	[mA]	< 22
Kapslingsklasse		III
Polaritetsbeskyttelse		ja
Lys-type		rødt lys
Bølgelængde	[nm]	660
Udgange		
Elektrisk design		PNP
Udgangsfunktion		Light-on / Dark-on indstilling; (Programmerbar)



Retro-reflektiv sensor for aftastning af transparente emner

OJPGFPGK/FO/AS

Max. spændingfald på koblingsudgange DC	[V]	2,5
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC	[mA]	200
Switchfrekvens DC	[Hz]	2000
Kortslutningsbeskyttelse		ja
Type af kortslutningsbeskyttelse		taktvis
Overbelastningssikret		ja

Registreringsområde

Rækkevidde mod prismespejl	[m]	0,2...1,5; (Prisme reflektor 50 x 50 mm E20722)
Justerbar rækkevidde		ja
Max. Lysplet diameter	[mm]	64
Lysspot dimensioner refererer til		ved max rækkevidde
Polariseringsfilter tilgængeligt		ja

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	0...60
Kapslingsklasse		IP 67

Godkendelser / Tests

EMC	EN 60947-5-2	
MTTF	[År]	867

Mekaniske data

Vægt	[g]	27,4
Kapsling		rektangulær
Dimensioner	[mm]	35 x 24 x 11
Materiale		Kapsling: ABS; fikstur: zinkstøbegods; LED vindue: SEPS; Tast: SEPS
Optikmateriale		glas
Linse orientering		Optik i front

Display / Betjeningsenhed

Display	udgangs status	1 x LED, gul
	Drift	1 x LED, grøn
	Funktion	1 x LED, rød
Elektronisk lås		ja

Tilbehør

Leverings omfang	grundfastgørelse: 1, E20964
	skruer: 2 x M3 x 16
	fjederskive: 2
	Møtrikker: 2

Bemærkning

Bemærkning	driftsspænding "supply class 2" iht. cULus
Emballage-enheder	1 stk.



Retro-reflektiv sensor for aftastning af transparente emner

OJPGFPKG/FO/AS

Elektrisk tilslutning

Stik: 1 x M8; kodning: A



Tilslutning



2

Teach