




Thru-beam sensor (sender)

OJSLOOKG/SO/AS



1 Tast



Produktegenskaber

Lys-type	rødt lys
Laser beskyttelsesklasse	1
Kapsling	rektangulær

Applikation

Funktions princip	Thru-beam sensor
-------------------	------------------

Elektriske Data

Driftspænding	[V]	10...30 DC
Strømforbrug	[mA]	< 12
Kapslingsklasse		III
Polaritetsbeskyttelse		ja
Lys-type		rødt lys
Bølgelængde	[nm]	650
Typisk levetid	[h]	50000

Udgange

Overbelastningssikret	ja
-----------------------	----

Registreringsområde

Sender / modtager	sender
-------------------	--------



Thru-beam sensor (sender)

OJSLOOKG/SO/AS

Rækkevidde	[m]	< 15
Justerbar rækkevidde		nej
Max. Lysplet diameter	[mm]	24
Lysspot dimensioner refererer til		ved max rækkevidde

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-10...60
Kapslingsklasse		IP 67

Godkendelser / Tests

EMC	EN 60947-5-2	
Laser beskyttelsesklasse		1
Bemærk om laserbeskyttelse	Bemærk:	Laserlys
	laser klasse:	1
		EN / IEC60825-1:2007
		EN / IEC60825-1:2014
		Opfylder 21 CFR 1040 undtagen for afvigelser i henhold til Laser Notice No. 50, dateret Juni 2007.
MTTF	[År]	918

Mekaniske data

Vægt	[g]	27,6
Kapsling		rektangulær
Dimensioner	[mm]	35 x 11 x 24
Materiale		Kapsling: ABS; fikstur: zinkstøbegods; LED vindue: SEPS; Tast: SEPS
Optikmateriale		glas
Linse orientering		Optik i siden

Display / Betjeningsenhed

Display	Drift	1 x LED, grøn
---------	-------	---------------

Tilbehør


Leverings omfang		skruer: 2
		fjederskive: 2
		Møtrikker: 2

Bemærkning

Bemærkning		driftsspænding "supply class 2" iht. cULus
Emballage-enheder		1 stk.

Elektrisk tilslutning

Stik: 1 x M8; kodning: A





Thru-beam sensor (sender)

OJSLOOKG/SO/AS

Tilslutning

