




Retro-reflektiv sensor for aftastning af transparente emner

OJPGFPKG/SO/0,15M/US



1 Tast



Produktegenskaber		
Lys-type		rødt lys
Kapsling		rektangulær
Applikation		
Special funktion		polariseringsfilter
Funktions princip		Aftaster for spejl
Elektriske Data		
Driftspænding	[V]	10...30 DC
Strømforbrug	[mA]	< 22
Kapslingsklasse		III
Polaritetsbeskyttelse		ja
Lys-type		rødt lys
Bølgelængde	[nm]	660
Udgange		
Elektrisk design		PNP
Udgangsfunktion		Light-on / Dark-on indstilling; (Programmerbar)
Max. spændingfald på koblingsudgange DC	[V]	2,5



Retro-reflektiv sensor for aftastning af transparente emner

OJPGFPG/SO/0,15M/US

Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC	[mA]	200
Switchfrekvens DC	[Hz]	2000
Kortslutningsbeskyttelse		ja
Type af kortslutningsbeskyttelse		taktvis
Overbelastningssikret		ja

Registreringsområde

Rækkevidde mod prismespejl	[m]	0,2...1,5; (Prisme reflektor 50 x 50 mm E20722)
Justerbar rækkevidde		ja
Max. Lysplet diameter	[mm]	64
Lysspot dimensioner refererer til		ved max rækkevidde
Polariseringsfilter tilgængeligt		ja

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	0...60
Kapslingsklasse		IP 67

Godkendelser / Tests

EMC		EN 60947-5-2
MTTF	[År]	854

Mekaniske data

Vægt	[g]	40,8
Kapsling		rektangulær
Dimensioner	[mm]	35 x 11 x 24
Materiale		Kapsling: ABS; LED vindue: SEPS; Tast: SEPS
Optikmateriale		glas
Linse orientering		Optik i siden

Display / Betjeningsenhed

Display	udgangs status	1 x LED, gul
	Drift	1 x LED, grøn
	Funktion	1 x LED, rød

Tilbehør

Leverings omfang	skruer: 2
	fjederskive: 2
	Møtrikker: 2

Bemærkning

Bemærkning	driftsspænding "supply class 2" iht. cULus
Emballage-enheder	1 stk.

Retro-reflektiv sensor for aftastning af transparente emner

OJPGFPKG/SO/0,15M/US


Elektrisk tilslutning

Kabel: 0,15 m, PVC

Stik: 1 x M12; kodning: A



Tilslutning





Retro-reflektiv sensor for aftastning af transparente emner

OJPGFPKG/SO/0,15M/US

diagrammer og grafer

driftsreserve kurve

