


Fiberoptisk forstærker

OKF-FPKG/6M



Produktegenskaber

Lys-type	rødt lys
Kapsling	rektangulær

Elektriske Data

Driftspænding [V]	10...36 DC
Strømforbrug [mA]	30; ((24 V))
Kapslingsklasse	III
Polaritetsbeskyttelse	ja
Lys-type	rødt lys
Bølgelængde [nm]	660

Udgange

Elektrisk design	PNP
Udgangsfunktion	Light-on / Dark-on indstilling; (Programmerbar)
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V]	2,5
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA]	250
Switchfrekvens DC [Hz]	120
Kortslutningsbeskyttelse	ja
Type af kortslutningsbeskyttelse	taktvis
Overbelastningssikret	ja

Registreringsområde

Rækkevidde [m]	0...0,12; (Thru-beam sensor)
Tasteafstand [mm]	0...40; (Diffus sensor)
Justerbar rækkevidde	ja

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-25...60
Kapslingsklasse	IP 65



Fiberoptisk forstærker

OKF-FPKG/6M

Godkendelser / Tests

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Klasse B
MTTF [År]		529

Mekaniske data

Vægt [g]	290
Kapsling	rektangulær
Dimensioner [mm]	50 x 19 x 35
Materiale	PPO modificeret
Linse orientering	Optik i siden

Display / Betjeningsenhed

Display	udgangs status	1 x LED, gul
---------	----------------	--------------

Tilbehør

Leverings omfang	skruetrækker
	skruer: 2 x M4 x 25
	Spændskiver: 2
	fjederskive: 2
	Møtrikker: 2



Bemærkning

Bemærkning	Aktiv ved lys (light-on) modsvare NC udgangsfunktion for envejs-fiberoptik
	modsvare NO udgangsfunktion for tovejs-fiberoptik
	Aktiv ved mørke (dark-on) modsvare NO udgangsfunktion for envejs-fiberoptik
	modsvare NC udgangsfunktion for tovejs-fiberoptik
Emballage-enheder	1 stk.

Elektrisk tilslutning

Kabel: 6 m, PVC; 4 x 0,34 mm²

Tilslutning



Ledningsfarver :
BN = brun
BU = blå
BK = sort
WH = hvid