




Fiberoptisk forstærker

OKF-FPKG/US-100-DPF



Produktegenskaber

Lys-type	rødt lys
Kapsling	rektangulær

Elektriske Data

Driftspænding [V]	10...36 DC
Strømforbrug [mA]	30; ((24 V))
Kapslingsklasse	III
Polaritetsbeskyttelse	ja
Lys-type	rødt lys
Bølgelængde [nm]	660

Udgange

Elektrisk design	PNP
Udgangsfunktion	Light-on / Dark-on indstilling; (Programmerbar)
Max. spændingsfald på koblingsudgange DC [V]	2,5
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA]	250
Switchfrekvens DC [Hz]	120
Kortslutningsbeskyttelse	ja
Type af kortslutningsbeskyttelse	taktvis
Overbelastningssikret	ja

Registreringsområde

Rækkevidde [m]	0...0,12; (Thru-beam sensor)
Tasteafstand [mm]	0...40; (Diffus sensor)
Justerbar rækkevidde	ja

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-25...60
Kapslingsklasse	IP 65



Fiberoptisk forstærker

OKF-FPKG/US-100-DPF



Godkendelser / Tests		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Klasse B
MTTF	[År]	529
Mekaniske data		
Vægt	[g]	66
Kapsling		rektangulær
Dimensioner	[mm]	50 x 19 x 35
Materiale		PPO modificeret
Linse orientering		Optik i siden
Display / Betjeningsenhed		
Display	udgangs status	1 x LED, gul
Tilbehør		
Leverings omfang		skruetrækker
		skruer: 2 x M4 x 25
		Spændskiver: 2
		fjederskive: 2
		Møtrikker: 2
Bemærkning		
Bemærkning		Aktiv ved lys (light-on) modsvare NC udgangsfunktion for envejs-fiberoptik
		modsvare NO udgangsfunktion for tovejs-fiberoptik
		Aktiv ved mørke (dark-on) modsvare NO udgangsfunktion for envejs-fiberoptik
		modsvare NC udgangsfunktion for tovejs-fiberoptik
Emballage-enheder		1 stk.
Elektrisk tilslutning		
Stik: 1 x M12; kodning: A		
		



Fiberoptisk forstærker

OKF-FPKG/US-100-DPF

Tilslutning



	Ledningsfarver :
BN =	brun
BU =	blå
BK =	sort
WH =	hvid