




Diffus sensor

OLT-FKOA



Produktegenskaber		
Lys-type		Infrarødt lys
Kapsling		rektangulær
Applikation		
Funktions princip		Diffus sensor
Elektriske Data		
Frekvens AC	[Hz]	47...63
Driftspænding	[V]	20...250 AC/DC
Max. energi forbrug	[VA]	4
Kapslingsklasse		II
Beskyttet mod omvendt polaritet		nej
Lys-type		Infrarødt lys
Bølgelængde	[nm]	880
Udgange		
Elektrisk design		relæ
Udgangsfunktion		Light-on / Dark-on indstilling; (Programmerbar)
Kontakt belastnings evne		250 V AC / 3 A / 960 VA, 125 V DC / 5 A / 120 W
Switchfrekvens AC	[Hz]	10
Switchfrekvens DC	[Hz]	10
Kortslutningssikret		nej
Overbelastningssikret		nej
Registreringsområde		
Tasteafstand	[mm]	1...1000; (hvidt papir 200 x 200 mm 90 % refleksion)



Diffus sensor

OLT-FKOA

Justerbar rækkevidde	ja
Max. Lysplet diameter [mm]	300
Lysspot dimensioner refererer til	ved max tasteafstand

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-25...80
Kapslingsklasse	IP 67

Godkendelser / Tests

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Klasse B
MTTF [År]	226	

Mekaniske data

Vægt [g]	171
Kapsling	rektangulær
Dimensioner [mm]	75 x 27 x 62
Materiale	PA; PBT
Optikmateriale	PMMA
Linse orientering	Optik i siden

Display / Betjeningsenhed

Display	udgangs status	1 x LED, gul
	Drift	1 x LED, grøn
	Funktion	1 x LED, rød

Elektrisk tilslutning

Påkrævet sikring	miniature sikring iht. IEC60127-2 sheet 1; ≤ 5 A; flink
------------------	---


Bemærkning

Bemærkning	Anbefaling: Kontrollér apparatet for sikker funktion efter en kortslutning.
Emballage-enheder	1 stk.

Elektrisk tilslutning

terminaler: ...1,5 mm²; Ledningskappe: Ø 4,5...10 mm; Kabelforskruning: M16 X 1,5

Tilslutning



Henvisning : miniature sikring iht. IEC60127-2 sheet 1 ≤ 5 A flink



diagrammer og grafer

driftsreserve kurve

