



Thru-beam sensor (sender)

OLS-00KG/LS-400

Artiklen er udgået - arkiv informationer

Alternative artikler: O5S500 + E21122

Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!

No scale drawing available

Produktegenskaber

Lys-type	Infrarødt lys
Kapsling	rektangulær

Applikation

Funktions princip	Thru-beam sensor
-------------------	------------------

Elektriske Data

Driftspænding [V]	10...36 DC
Strømforbrug [mA]	< 22
Kapslingsklasse	II
Polaritetsbeskyttelse	ja
Overspændingsbeskyttelse	ja
Lys-type	Infrarødt lys
Bølgelængde [nm]	880

Udgange

Kortslutningsbeskyttelse	ja
Type af kortslutningsbeskyttelse	taktvis

Registreringsområde

Sender / modtager	sender
Rækkevidde [m]	< 25
Justerbar rækkevidde	nej
Max. Lysplet diameter [mm]	2000
Lysspot dimensioner refererer til	ved max rækkevidde

OL5040



Thru-beam sensor (sender)

OLS-00KG/LS-400

Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...80
Kapslingsklasse		IP 67
Godkendelser / Tests		
EMC	EN 60947-5-2	
Mekaniske data		
Kapsling		rektangulær
Dimensioner	[mm]	75 x 27 x 62
Materiale		PBT
Optikmateriale		PMMA
Display / Betjeningsenhed		
Display	Drift	1 x LED, grøn
Bemærkning		
Emballage-enheder		1 stk.
Elektrisk tilslutning		
Stik: 1 x 7/8"		