


Thru-beam sensor (sender)

OMS-OOKG/US-100

Artiklen er udgået - arkiv informationer



modtager i nedre optik
transmitter i øvre optik



Produktegenskaber

Lys-type	Infrarødt lys
Kapsling	rektangulær

Applikation

Funktions princip	Thru-beam sensor
-------------------	------------------

Elektriske Data

Driftspænding [V]	10...30 DC
Strømforbrug [mA]	< 80
Kapslingsklasse	II
Polaritetsbeskyttelse	ja
Lys-type	Infrarødt lys
Bølgelængde [nm]	880

Udgange

Kortslutningsbeskyttelse	ja
Type af kortslutningsbeskyttelse	taktvis
Overbelastningssikret	ja

Registreringsområde

Sender / modtager	sender
Rækkevidde [m]	< 50
Justerbar rækkevidde	nej



Thru-beam sensor (sender)

OMS-00KG/US-100

Max. Lysplet diameter [mm]	320
Lysspot dimensioner refererer til	Rækkevidde

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-25...40
Kapslingsklasse	IP 67

Godkendelser / Tests

EMC	IEC 1000-4-2/3/4/5/6
-----	----------------------

Mekaniske data

Vægt [g]	68,039
Kapsling	rektangulær
Dimensioner [mm]	73 x 45 x 49
Materiale	ABS glasfiberforstærket
Optikmateriale	PMMA

Display / Betjeningsenhed


Display	Drift	1 x LED, grøn
---------	-------	---------------

Bemærkning

Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------

Elektrisk tilslutning

Stik: 1 x M12; kodning: A; Låsning: aluminium, transparent elokseret



Tilslutning

