




Thru-beam sensor (sender)

OMS-000W/LS-500



modtager i nedre optik
transmitter i øvre optik



Produktegenskaber

Lys-type	Infrarødt lys
Kapsling	rektangulær

Applikation

Funktions princip	Thru-beam sensor
-------------------	------------------

Elektriske Data

Frekvens AC	[Hz]	47...63
Driftspænding	[V]	24...240 AC/DC
Max. energi forbrug	[VA]	6
Kapslingsklasse		II
Lys-type		Infrarødt lys
Bølgelængde	[nm]	880
Typisk levetid	[h]	100000
Referencetemperatur som den angivne levetid henfører til	[°C]	25

Udgange

Kortslutningsbeskyttelse	nej
--------------------------	-----

Registreringsområde

Sender / modtager		sender
Rækkevidde	[m]	< 50
Justerbar rækkevidde		nej




Thru-beam sensor (sender)

OMS-000W/LS-500

Max. Lysplet diameter	[mm]	320
Lysspot dimensioner refererer til		Rækkevidde
Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...40
Kapslingsklasse		IP 67
Mekaniske data		
Vægt	[g]	187,787
Kapsling		rektangulær
Dimensioner	[mm]	73 x 45 x 49
Materiale		ABS glasfiberforstærket
Optikmateriale		PMMA
Linse orientering		Optik i siden
Display / Betjeningsenhed		
Display	Drift	1 x LED, grøn
Bemærkning		
Emballage-enheder		1 stk.
Elektrisk tilslutning		

Stik: 1 x 7/8"; kodning: A; Låsning: aluminium, transparent elokseret



Tilslutning

