




Diffus sensor

OMT-FKOA/T/LS-500



modtager i nedre optik
transmitter i øvre optik



Produktegenskaber

Lys-type	Infrarødt lys
Kapsling	rektangulær

Applikation

Funktions princip	Diffus sensor
-------------------	---------------

Elektriske Data

Frekvens AC	[Hz]	47...63
Driftspænding	[V]	24...240 AC/DC
Max. energi forbrug	[VA]	6
Kapslingsklasse		II
Lys-type		Infrarødt lys
Bølgelængde	[nm]	880
Typisk levetid	[h]	50000
Referencetemperatur som den angivne levetid henfører til	[°C]	25

Udgange

Elektrisk design	relæ
Udgangsfunktion	Light-on / Dark-on indstilling; (Programmerbar)
Kontakt belastnings evne	3A / 250 V AC
Switchfrekvens AC [Hz]	10
Switchfrekvens DC [Hz]	10
Kortslutningsbeskyttelse	nej



Diffus sensor

OMT-FKOA/T/LS-500

Timer funktion	[s]	0 / 1 / 5 / 10 / 14
----------------	-----	---------------------

Registreringsområde

Tasteafstand	[mm]	< 3500
--------------	------	--------

Justerbar rækkevidde		ja
----------------------	--	----

Reaktionstid

Reaktionstid	[s]	< 10
--------------	-----	------

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...40
----------------------	------	----------

Kapslingsklasse		IP 67
-----------------	--	-------

Mekaniske data

Vægt	[g]	201
------	-----	-----

Kapsling		rektangulær
----------	--	-------------

Dimensioner	[mm]	73 x 45 x 49
-------------	------	--------------

Materiale		ABS glasfiberforstærket
-----------	--	-------------------------

Optikmateriale		PMMA
----------------	--	------

Linse orientering		Optik i siden
-------------------	--	---------------

Display / Betjeningsenhed

Display	udgangs status	1 x LED, gul
---------	----------------	--------------

	Drift	1 x LED, grøn
--	-------	---------------


	Funktion	1 x LED, rød
--	----------	--------------

Bemærkning

Emballage-enheder		1 stk.
-------------------	--	--------

Elektrisk tilslutning

Stik: 1 x 7/8"; kodning: A; Låsning: aluminium, transparent elokseret



Tilslutning

