

OPL-FNKG/IO-LINK/AS

- 1 potentiometer-følsomhed
2 Omskifter for udgangsfunktion





Optisk vinkelsensor

OPL-FNKG/IO-LINK/AS

Interface		
Kommunikationsinterface	IO-Link	
Transmissionstype	COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Link Revision	1.1	
SDCI-Norm	IEC 61131-9	
Profil	Smart Sensor: Device Identification; Device Diagnosis; Teach Channel; Switching Channel; Process Data Variable	
SIO-Mode	ja	
Nødvendig masterport klasse	A	
Min. Process-cyklostid [ms]	3,2	
Understøttede DeviceIDs	Driftsart	DeviceID
	default	1103
Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur [°C]	-25...60	
Kapslingsklasse	IP 67	
Godkendelser / Tests		
EMC	EN 60947-5-2	
MTTF [År]	709	
Mekaniske data		
Vægt [g]	116	
Dimensioner [mm]	75 x 10 x 75	
Benlængde X [mm]	50	
Benlængde Y [mm]	50	
Sensor bredde Z [mm]	60	
Materiale	Kapsling: zinkstøbegods sort elokseret; objektiv: glas	
Display / Betjeningsenhed		
Display	udgangs status	1 x LED, gul
Bemærkning		
Bemærkning	driftsspænding "supply class 2" iht. cULus	
Emballage-enheder	1 stk.	
Elektrisk tilslutning		
Stik: 1 x M8; kodning: A		
		

Optisk vinkelsensor

OPL-FNKG/IO-LINK/AS

Tilslutning

