

Udgangsfunktion	Light-on / Dark-on indstilling; (kan omstilles)
-----------------	---



Optisk vinkelsensor

OPL-FNKG/IO-LINK/AS

Max. spændingfald på koblingsudgange DC	[V]	1
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC	[mA]	100
Switchfrekvens DC	[Hz]	5000
Kortslutningsbeskyttelse		ja
Type af kortslutningsbeskyttelse		taktvis
Overbelastningssikret		ja
Registreringsområde		
Diameter på det mindst aftastbare objekt	[mm]	0,3
Interface		
Kommunikationsinterface		IO-Link
Transmissionstype		COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link Revision		1.1
SDCI-Norm		IEC 61131-9
Profil		Smart Sensor: Device Identification; Device Diagnosis; Teach Channel; Switching Channel; Process Data Variable
SIO-Mode		ja
Nødvendig masterport klasse		A
Min. Process-cyklistid	[ms]	3,2
Understøttede DeviceIDs	Driftsart	DeviceID
	default	1103
Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...60
Kapslingsklasse		IP 67
Godkendelser / Tests		
EMC	EN 60947-5-2	
MTTF	[År]	709
Mekaniske data		
Vægt	[g]	182
Dimensioner	[mm]	105 x 10 x 105
Benlængde X	[mm]	80
Benlængde Y	[mm]	80
Sensor bredde Z	[mm]	100
Materiale		Kapsling: zinkstøbegods sort elokseret; objektiv: glas
Display / Betjeningsenhed		
Display	udgangs status	1 x LED, gul
Bemærkning		
Bemærkning		driftsspænding "supply class 2" iht. cULus
Emballage-enheder		1 stk.

Optisk vinkelsensor


OPL-FNKG/IO-LINK/AS

Elektrisk tilslutning

Stik: 1 x M8; kodning: A



Tilslutning



4

OUT / IO-Link