



Aftaster for spejl

OPR-FBOW

Artiklen er udgået - arkiv informationer

Alternative artikler: OA0104 eller OA0105

Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!

No scale drawing available

Produktegenskaber

Lys-type	Infrarødt lys
Kapsling	rektangulær

Applikation

Funktions princip	Aftaster for spejl
-------------------	--------------------

Elektriske Data

Frekvens AC	[Hz]	47...63
Driftspænding	[V]	35...250 AC
Strømforbrug	[mA]	< 10
Kapslingsklasse		II
Lys-type		Infrarødt lys
Bølgelængde	[nm]	880

Udgange

Udgangsfunktion		Light-on / Dark-on indstilling; (parametrerbar)
Max. spændingfald på koblingsudgange AC	[V]	7,5
Max. lækagestrøm	[mA]	6
Permanent strømbelastning på koblingsudgange AC	[mA]	300; (500 (...50 °C))
Kort-tid strømbelastning på switchudgange	[mA]	2200; (20 ms / 0,5 Hz)
Switchfrekvens AC	[Hz]	15
Kortslutningsbeskyttelse		nej
Overbelastningssikret		nej



Aftaster for spejl

OPR-FBOW

Registreringsområde		
Rækkevidde	[m]	0,15...10; (Prisme reflektor Ø 80 E20005)
Rækkevidde mod prismespejl	[m]	0,15...10; (Prisme reflektor Ø 80 E20005)
Justerbar rækkevidde		ja
Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-20...80
Kapslingsklasse		IP 65
Godkendelser / Tests		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Klasse B
Mekaniske data		
Kapsling		rektangulær
Dimensioner	[mm]	86 x 28 x 142
Materiale		PPO modificeret
Optikmateriale		glas
Display / Betjeningsenhed		
Display	udgangs status	1 x LED, gul
Bemærkning		
Emballage-enheder		1 stk.
Elektrisk tilslutning		
terminaler: ...1,5 mm ²		
Tilslutning		

