




- 1 potentiometer-følsomhed
2 Omskifter for udgangsfunktion



Produktegenskaber

Lys-type rødt lys

Elektriske Data

Driftspænding [V]	10...30 DC; ("supply class 2" iht. cULus)
Strømforbrug [mA]	< 30
Kapslingsklasse	III
Polaritetsbeskyttelse	ja
Lys-type	rødt lys
Bølgelængde [nm]	660

Udgange

Elektrisk design	PNP
Udgangsfunktion	Light-on / Dark-on indstilling; (kan omstilles)
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V]	1
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA]	100
Switchfrekvens DC [Hz]	5000



Optisk gaffelsensor

OPU-FCKG/IO-LINK/AS

Kortslutningsbeskyttelse	ja
Type af kortslutningsbeskyttelse	taktvis
Overbelastningssikret	ja

Registreringsområde

Diameter på det mindst aftastbare objekt [mm]	0,5
---	-----

Interface

Kommunikationsinterface	IO-Link				
Transmissionstype	COM2 (38,4 kBaud)				
IO-Link Revision	1.1				
SDCI-Norm	IEC 61131-9				
Profil	Smart Sensor: Device Identification; Device Diagnosis; Teach Channel; Switching Channel; Process Data Variable				
SIO-Mode	ja				
Nødvendig masterport klasse	A				
Min. Process-cyklistid [ms]	3,2				
Understøttede DeviceIDs	<table> <tr> <th>Driftsart</th><th>DeviceID</th></tr> <tr> <td>default</td><td>1104</td></tr> </table>	Driftsart	DeviceID	default	1104
Driftsart	DeviceID				
default	1104				

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-25...60
Kapslingsklasse	IP 67

Godkendelser / Tests

EMC	EN 60947-5-2
MTTF [År]	709

Mekaniske data

Vægt [g]	296,5
Dimensioner [mm]	144 x 12 x 90
Gaffeldybde D [mm]	60
Gaffel bredde W [mm]	120
Materiale	Kapsling: zinkstøbegods sort elokseret; objektiv: glas

Display / Betjeningsenhed

Display	udgangs status	1 x LED, gul
---------	----------------	--------------

Bemærkning

Bemærkning	driftsspænding "supply class 2" iht. cULus
Emballage-enheder	1 stk.

Elektrisk tilslutning

Stik: 1 x M8; kodning: A





Optisk gaffelsensor

OPU-FCKG/IO-LINK/AS

Tilslutning

