


OT5008



Thru-beam sensor (sender)

OTS-00KG/US-100



altid en sendediode i øvre og nedre optik



Produktegenskaber		
Lys-type		Infrarødt lys
Kapsling		rektangulær
Applikation		
Funktions princip		Thru-beam sensor
Elektriske Data		
Driftspænding	[V]	10...50 DC
Strømforbrug	[mA]	20; ((24 V))
Kapslingsklasse		II
Polaritetsbeskyttelse		ja
Lys-type		Infrarødt lys
Bølgelængde	[nm]	880
Registreringsområde		
Sender / modtager		sender
Rækkevidde	[m]	< 10
Justerbar rækkevidde		nej
Max. Lysplet diameter	[mm]	524
Lysspot dimensioner refererer til		ved max rækkevidde
Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...60
Kapslingsklasse		IP 65

OT5008




Thru-beam sensor (sender)

OTS-00KG/US-100

Godkendelser / Tests		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Klasse B
MTTF	[År]	1862
Mekaniske data		
Vægt	[g]	153
Kapsling		rektangulær
Materiale		PBT
Optikmateriale		PMMA
Linse orientering		Optik i siden
Display / Betjeningsenhed		
Display	Drift	1 x LED, grøn
Tilbehør		
Leverings omfang	Vinkel beslag: 1, E20461	
	skruetrækker	
Bemærkning		
Emballage-enheder	1 stk.	

Elektrisk tilslutning

Stik: 1 x M12; kodning: A



Tilslutning

