

Diffus sensor

OTT-FNKG

Artiklen er udgået - arkiv informationer

Alternative artikler: O5H504

Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!



- 1 Potentiometer
modtager i nedre optik
transmitter i øvre optik

Produktegenskaber

Lys-type	Infrarødt lys
Kapsling	rektangulær

Applikation

Funktions princip	Diffus sensor
-------------------	---------------

Elektriske Data

Driftspænding [V]	10...55 DC
Strømforbrug [mA]	40; ((24 V))
Kapslingsklasse	II
Polaritetsbeskyttelse	ja
Lys-type	Infrarødt lys
Bølgelængde [nm]	880

Udgange

Elektrisk design	NPN
Udgangsfunktion	Light-on / Dark-on indstilling; (parametrerbar)
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V]	2,5
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA]	250
Switchfrekvens DC [Hz]	150
Kortslutningsbeskyttelse	ja

OT5002



Diffus sensor

OTT-FNKG

Type af kortslutningsbeskyttelse	taktvis	
Overbelastningssikret	ja	
Registreringsområde		
Tasteafstand [mm]	4...200; (hvidt papir 200 x 200 mm)	
Justerbar rækkevidde	ja	
Max. Lysplet diameter [mm]	187	
Lysspot dimensioner refererer til	ved max tasteafstand	
Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur [°C]	-25...60	
Kapslingsklasse	IP 67	
Godkendelser / Tests		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Klasse B
Mekaniske data		
Vægt [g]	0,205	
Kapsling	rektangulær	
Dimensioner [mm]	75 x 19 x 30	
Materiale	PBT	
Optikmateriale	PMMA	
Display / Betjeningsenhed		
Display	udgangs status	1 x LED, gul
	Drift	1 x LED, grøn
Tilbehør		
Leverings omfang	Vinkel beslag: 1, E20441 skruetrækker	
Bemærkning		
Emballage-enheder	1 stk.	





Diffus sensor

OTT-FNKG

Elektrisk tilslutning

Kabel: 2 m, PVC; 3 x 0,34 mm²

Tilslutning



Ledningsfarver :
 BN = brun
 BU = blå
 BK = sort

diagrammer og grafer

driftsreserve kurve

