




Thru-beam sensor (modtager)

OTE-FPKG/US-100-IPF



modtager i nedre optik



Produktegenskaber		
Lys-type		Infrarødt lys
Kapsling		rektangulær
Applikation		
Funktions princip		Thru-beam sensor
Elektriske Data		
Driftspænding	[V]	10...50 DC
Strømforbrug	[mA]	30; ((24 V))
Kapslingsklasse		II
Polaritetsbeskyttelse		ja
Lys-type		Infrarødt lys
Bølgelængde	[nm]	880
Udgange		
Elektrisk design		PNP
Udgangsfunktion		Light-on / Dark-on indstilling; (Programmerbar)
Max. spændingfald på koblingsudgange DC	[V]	2,5
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC	[mA]	250
Switchfrekvens DC	[Hz]	150
Kortslutningsbeskyttelse		ja
Type af kortslutningsbeskyttelse		taktvis



Thru-beam sensor (modtager)

OTE-FPKG/US-100-IPF

Overbelastningssikret	ja
-----------------------	----

Registreringsområde

Sender / modtager	modtager
Rækkevidde [m]	< 10
Justerbar rækkevidde	ja

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-25...60
Kapslingsklasse	IP 65

Godkendelser / Tests

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Klasse B
MTTF [År]	573	

Mekaniske data

Vægt [g]	161
Kapsling	rektangulær
Materiale	PBT
Optikmateriale	PMMA
Linse orientering	Optik i siden

Display / Betjeningsenhed

Display	udgangs status	1 x LED, gul
	Drift	1 x LED, grøn

Tilbehør

Leverings omfang	Vinkel beslag: 1, E20461
	skruetrækker

Bemærkning

Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------

Elektrisk tilslutning


Stik: 1 x M12; kodning: A



Thru-beam sensor (modtager)

OTE-FPKG/US-100-IPF

Tilslutning



diagrammer og grafer

driftsreserve kurve

